

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 16/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213054 16/2
GTIN	4062406566418
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovací systém s vysokým posuvom pre **menšie priemery obrábania** a **väčšie hĺbky doštičiek**. Obzvlášť **efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán**.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

Ø D ₃	10 mm
vhodná otočná rezná platnička	ANGX10T308ZE.R
Celková dĺžka L _{celk}	100 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	8,4 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka výčnelku L ₁	30 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	26 mm
Ø stopky D _s h6	16 mm
Ø rezných hrán D _c	16 mm
Uhol rampy α _{max}	2,39 Stupeň

Výtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Séria	Power Q
Výtacie cirkulárové frézy a_p	1 mm
Uhol nastavenia k	20 Stupeň
Vnútorne chladenie	áno
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza