

**HOLEX****Kompaktný odihlovací kotúč (SiC), Kotúč-Ø×Šírka×ØOtvoru: 152X25X25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 568733 152X25X25 |
| GTIN             | 4062406288617    |
| Trieda položky   | 52M              |

**Popis****Prevedenie:**

Rúnové kompaktné brúsne kotúče vytvárajú **reprodukovateľný finiš**, lebo na povrchu je vždy čerstvé brúsne zrno. **Nedochádza k zmene geometrie obrobku, po brúsení sa nevytvárajú ryhy, dlhá životnosť.**

**Použitie:**

Na **stojanových brúskach** alebo ručných brúskach s upínacím trňom č. 556380 veľ. 1–2 a redukčnou prírubou č. 568782. Vhodný orovnávač brúsnych kotúčov č. 568785.

Odihlovací kotúč zo stáčaného vlákňitého rúna. **Na odstránenie väčších ostrapkov** na lisovaných dieloch, na **zablovanie** vydutých prechodov a hrán bez sekundárneho vytvárania ostrapkov.

**Technický opis**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Skratka pre brúsivo | SiC    |
| Ø kotúčov           | 152 mm |
| Šírka               | 25 mm  |
| Stupeň jemnosti     | jemná  |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Stupeň tvrdosti | extra tvrdý          |
| Ø otvora        | 25 mm                |
| Prevedenie      | 9S fine              |
| Brusivo         | karbid kremíka (SiC) |
| Druh produktu   | Kompaktný kotúč      |

### Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 67 HRC                 | vhodný            |                |         |
| INOX                          | vhodný            |                |         |
| Ti                            | vhodný            |                |         |
| GG(G)                         | vhodný            |                |         |
| CuZn                          | vhodný            |                |         |
| Plast, sklolaminát            | vhodný            |                |         |
| Drevo                         | podmienene vhodný |                |         |
| Nátery                        | vhodný            |                |         |
| Uni                           | vhodný            |                |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |

### Príslušenstvo

Pár hliníkových prírub vhodné pre Ø otvora 25

568782 25