

**Garant**

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 42/7mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213056 42/7
GTIN	4062406566623
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Frézovací systém s vysokým posuvom pre **menšie priemery obrábania a väčšie hĺbky doštičiek**. Obzvlášť **efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán**.

**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 7IP**. V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

**Technický opis**

Montážny závit M	M16
Celková dĺžka $L_{celk}$	40 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	34,4 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	0,58 Stupeň
Ø $D_2$	29 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $a_p$	1 mm
vhodná otočná rezná platnička	ANGX10T308ZE.R
Ø rezných hrán $D_c$	42 mm

Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Počet rezných hrán Z	7
Séria	Power Q
Vnútorne chladenie	áno
Ø D <sub>3</sub>	36 mm
Víťacie cirkulárové frézy Ø D <sub>min</sub>	78 mm
Víťacie cirkulárové frézy Ø D <sub>max</sub>	82 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza