

3M**Mini brúsny pás Ø 90×100 mm, 337DC, Zrnitosť: 120**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 568534 120 |
| GTIN | 8718734418580 |
| Trieda položky | 53M |

Popis

Prevedenie:

Malé brúsne pásy Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Brúsne zrno zalísované do definovaných kvádrov. Vysoká hustota zrna pre mimoriadne dlhú životnosť. **Žiadne zanášanie** cez definované kanály. **Rovnaký výsledný povrch** počas celého procesu brúsenia, dokonca aj pri tenkých plechoch.

Použitie:

Na strojoch na povrchovú úpravu brúsením a satínaním s upínacími valcami č. 568570 – 568577 (Ø otvoru 19 mm). Maximálne otáčky 5 000 ot./min⁻¹.

Technický opis

| | |
|------------------------------|---------|
| Ø brúsneho pásu | 90 mm |
| Dĺžka brúsneho pásu | 289 mm |
| 3M-označenie zrn | A160 |
| Zrnitosť | 120 |
| Šírka brúsneho pásu | 100 mm |
| Skratka pre brúsivo | A |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |

| | |
|-------------------|------------|
| Označenie výrobcu | 337DC |
| Druh produktu | Brúsny pás |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| CuZn | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |