

**Garant**

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 40/7mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213058 40/7
GTIN	4062406566722
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Frézovací systém s vysokým posuvom pre **menšie priemery obrábania a väčšie hĺbky doštičiek**. Obzvlášť **efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán**.

**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 7IP**.

**Technický opis**

Uhol rampy $\alpha_{\max}$	0,62 Stupeň
Uhol nastavenia k	20 Stupeň
Ø D <sub>3</sub>	34 mm
Vnútorne chladenie	áno
vhodná otočná rezná platnička	ANGX10T308ZE.R
Vítacie cirkulárové frézy a <sub>p</sub>	1 mm

Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Počet rezných hrán Z	7
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	32,4 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø $D_{\min}$	74 mm
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	40 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø $D_{\max}$	78 mm
Ø rezných hrán $D_c$	40 mm
Séria	Power Q
Fz Helix	0,8
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza