



## Rohová fréza 90° MEV, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 50/5mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	226400 50/5
GTIN	4960664914111
Trieda položky	250

### Popis

#### Prevedenie:

Vysokovýkonná fréza s novo vyvinutou trojuholníkovou votočnou reznou platničkou na frézovanie osadení a drážok a šikmé frézovanie s nižšími reznými silami a zvýšenou stabilitou.

### Technický opis

Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	44,25 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	40 mm
Ø rezných hrán $D_c$	50 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	0,26 Stupeň
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	TOMT060508
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	95 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{pmax}$	6 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	120 mm
Počet rezných hrán Z	5
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	98 mm

Ø D <sub>3</sub>	45 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	229723 1
------------------------	----------