

**Rohová fréza 90° MEV, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 20/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226410 20/3
GTIN	4960664914234
Trieda položky	250

**Popis****Prevedenie:**

Vysokovýkonná fréza s novo vyvinutou trojuholníkovou votočnou reznou platničkou na frézovanie osadení a drážok a šikmé frézovanie s nižšími reznými silami a zvýšenou stabilitou.

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka $L_{celk}$	30 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	0,8 Stupeň
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	38 mm
vhodná otočná rezná platnička	TOMT060508
Montážny závit M	M10
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	14,25 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	35 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	6 mm
Ø rezných hrán $D_c$	20 mm
Ø $D_3$	15 mm

Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	229723 1
------------------------	----------