

**HOLEX****Vejárový brúsny valec rúno (hrubý), Ø 100×100 mm, Porovnanie zrnitosti: CRS****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568476 CRS
GTIN	4062406297978
Trieda položky	52M

**Popis****Prevedenie:**

Štandardné rozmery Ø 100×100 mm. Upínací otvor Ø 19 mm s viacerými klinovými drážkami.

**Hrubé čistiace rúno**, agresívne a s dlhou životnosťou.

**Použitie:**

Rýchle odstránenie okovín, hrdze, nábehovej farby a zvyškov laku. Rovnomerný povrchový líniový vzor. **Dlhá životnosť.**

**Technický opis**

Brúsna podložka	Hrubé čistiace rúno
odporúčané otáčky	2800 min <sup>-1</sup>
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Ø valčekov	100 mm
Šírka valca	100 mm
Atribút Názov produktu	Ø 100×100 mm

Druh produktu

Valec na hrubé čistenie rúno

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		