

Garant**Rúnový brúsny kotúč s fibrovou zadnou stranou, Ø 125 mm, Porovnanie zrnitosti: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566895 80
GTIN	4062406569211
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Veľmi **agresívny rúnový brúsny kotúč s vysokou stabilitou hrán** vďaka prídavnému vláknitému podkladu. Tento rúnový kotúč možno použiť v spojení s opornými taniermi pre fibrové kotúče, ako sú č. 566650 a 566672.

Použitie:

Ideálne na **obrábanie malých zvarových švov a bodových zvarov**, ako aj na **hrubšie čistenie a odihľovanie**. Žiadne podbrusovanie povrchu.

Technický opis

Ø kotúčov	125 mm
Prevedenie	A coarse heavy duty
Farba	čierna
Porovnanie zrnitosti	80
Stupeň jemnosti	velmi hrubý

Ø otvora	22,23
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
maximálna obvodová rýchlosť	50 m/s
Druh produktu	Brúsne rúno

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		