

Garant

Súprava archov brúsneho rúna na ručné brúsenie, 10 kusov ohybný, 100×200 mm, Štruktúra rúna: 1000

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	556143 1000
GTIN	4062406301064
Trieda položky	51M

Popis**Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice. Ručné vložky z flexibilného a agresívneho brúsneho rúna.

Výhoda:

- **Prispôsobí sa tvaru obrobku.**
- **Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.**
- **Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.**
- **Môže sa používať za sucha aj za mokra.**
- **Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.**

Použitie:

Na manuálne čistenie a finálnu úpravu, ideálna náhrada pre produkty z oceľovej vlny. **Jemné/ veľmi jemné:** na čistenie citlivých povrchov, na opravu ľahkých škrabancov na kovoch. Vhodné aj na matovanie jemných/veľmi jemných línií na oceli a neželezných kovoch.

Rozsah balenia:

Súprava s 10 rúnami na ručné brúsenie.

Technický opis

Farba	sivá
Prevedenie	S Ultra Fine

Porovnanie zrnitosti	600 - 1000
Stupeň jemnosti	velmi jemný
Štruktúra rúna	1000
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka	100 mm
Dĺžka	200 mm
Atribút Názov produktu	100×200 mm
Počet tampónov	10
Druh produktu	Vložka z brúsneho rúna

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Vretno	556030
Ručný držiak	556020