

**Garant****Rohová fréza 90°, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 20/3mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215177 20/3
GTIN	4062406570033
Trieda položky	210

## Popis

### Prevedenie:

Systém rohového frézovania pre **plynulé frézovanie do rohu**. Kompaktná veľkosť otočnej platničky zaisťuje **enormnú stabilitu** s extra vysokým počtom rezných hrán – pre **maximálnu produktivitu**.

### Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 1,2** s čepeľou č. **674252 veľ. 7IP**.

## Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	XNEX 040308
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	150 mm
Ø stopky $D_s$ h6	20 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$	2 mm
Ø rezných hrán $D_c$	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Dĺžka výčnelku $L_1$	40 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne Typ 1	219878 1
--	----------