



Silové stranové štiepacie kliešte, chrómované izolované podľa VDE, s poistným očkom, Celková dĺžka: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	706051 200
GTIN	4003773081494
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Kliešte s poistným očkom na upevnenie ochrany proti pádu. Poistné očka pevne privarené k plášťu rukoväti, dynamicky zaťažiteľné do výšky pádu až 3 m.

Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 06082-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Použitie:

Na použitie pri stavbe budov, inžinierskych stavbách, údržbe budov, pre priemyselných horolezcoch, pokrývačov, výstavbe veľtrhov atď.

Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel; kovaná v zápustke.

Upozornenie:

Iné prevedenia a veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	3 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	2,5 mm
Celková dĺžka	200 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	4,2 mm
Materiál	chróm-vanadiová elektrická oceľ
Povrch	chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	áno

s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
s otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte