

**Garant****12-hranná vložka, 1/2 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 13/16palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	642532 13/16
GTIN	4062406310530
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji.

**Velkosti klíčův s přesnou toleranciou** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. **Tenkostenný** na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 12-hran (dvojité šesťhran) s profilom **HT-Drive** šetrným k skrutkám a maticiam.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Technický opis**

Rozmer cez steny	13/16 palec
Ø na strane výstupu	28,5 mm
Dĺžka	77 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Norma	DIN 3124
Norma	ISO 2725-1
Norma	DIN EN 3710
Norma	DIN EN 3709
Norma	ASME B 107.5M

Výstupný profil	12-hranný nástrčný klúč
Materiál	Vysokovýkonná oceľ HPQ®
Povrch	chrómovaná
s profilom AS-drive	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča