

Garant**Samosvorné vysoko výkonné vŕtacie skľučovadlo so stopkou MK, Morse kužel' (MK): 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	321240 5
GTIN	4062406572457
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- **Ostrý hrot s vložkou z tvrdého kovu vložkou pre aplikácie s vysokým abrazívnym vplyvom na centrovanie.**
- **Uhol hrotu 60°.**
- **Bočne sploštená zdvíhacia matica.**
- **Vysoko presné ložisko pre vysokú sústrednosť.**
- **Bezúdržbový vďaka trvalému mazaniu.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje vniknutiu nečistôt a chladiacej kvapaliny.**

Popis:

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Na obrábanie tenkých obrobkov pri vysokých rýchlostiach a veľkých množstvách s automatickým naložením v sériovej výrobe.

Pre vysoké axiálne sily pri vysokovýkonnom obrábaní vďaka špeciálnemu usporiadaniu ložísk.

Technický opis

Dĺžka hrotu C	49 mm
---------------	-------

Ø tvrdých kovov H	18 mm
Ø puzdra D	96 mm
maximálne otáčky	2600 min ⁻¹
Úžitková dĺžka B	134 mm
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
pre hmotnosť obrobku	2000 kg
Morse kužel'	MK5
Axiálna sila	6,6 kN
Uhol špičky	60 Stupeň
Nasadenie tvrdých kovov	áno
Prevedenie	súbežne otočný
Odtlačovacia skrutka	áno
Druh produktu	Strediaci hrot