

Garant**Strediaci zverák pneumatický, IOT, Typ: 100/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360181 100/4
GTIN	4062406572976
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

- **Nastaviteľný zdvih + 5 mm na stranu.**
- **Upínacia sila plynule nastaviteľná až do 22,5 kN. Aritmetický súčet = 45 kN.**
- **Aj keď dôjde k strate stlačeného vzduchu, strediaci zverák má mierne (cca 60 kg) predpätie, aby sa zabezpečilo bezpečné polohovanie obrobku, napr. pri výmenných stoloch.**

So základnou doskou, pre vysoký podporný moment a maximálnu stabilitu.

Výhoda:

- **Vrátane tlakového akumulátora s dvojčinnými uzatváracími ventilmi.**
- **Nepretržité monitorovanie upínacieho a uvoľňovacieho tlaku, ako aj stavu batérie cez WLAN.**
- **Nie je potrebné žiadne rotačné spojenie.**
- **Upínanie a odopínanie pomocou prívodu stlačeného vzduchu cez robot.**
- **Pripojovací blok č. 360191 dostupný pre horizontálny alebo vertikálny prenos stlačeného vzduchu.**

Použitie:

Na centrické upínanie komponentov. Vhodné pre **automatizovanú prevádzku** cez 4-kanálové upínacie hrnce, ale aj cez bočné pripojenia.

Zvláštne príslušenstvo:

Pripojovací blok č. 360191.
Program celustí c. 360135 – 360151 vel. 80.

Technický opis

Výška H	95 mm
Upínacia sila do maximálne	10 kN
Maximálny výkon stlačeného vzduchu	9 bar
B	100 mm
L	100 mm
Hmotnosť	21,6 kg
vhodné pre farebný kód	PCV 100
H ₁	191 mm
Šírka čelustí A	80 mm
Upínací zdvih	6 mm
Křížna pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia	200 mm
Druh produktu	Strojový zverák