

Garant**Otočný sústružnícky hrot pre vymeniteľnú vložku, Typ: 32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320617 32
GTIN	4062406573133
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- **Pružinové vyhotovenie na axiálne vyrovnanie dĺžky počas opracovania.**
- **Kompletne vytvrdené a vybrúsené. Bez údržby vďaka trvalému mazaniu.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.**

Valcová stopka na upnutie do držiakov vyvrtávacích tyčí, klieštinových držiakov alebo hydraulických skľučovadiel; na uloženie do druhého revolvera.

Pre obrábanie ťažkých obrobkov.

Popis:

Strediaci hrot sa používa hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Flexibilné použitie vďaka vymeniteľným vložkám. Univerzálne použitie na revolveroch a protivretenách v strojoch CNC.

Zvláštne príslušenstvo:

Vymeniteľné vložky Č. 320625. Vymeniteľné vložky Č. 320629.

Upozornenie:

Výmena vložiek na plochách kľúčov otáčaním v protismere.

Technický opis

Dráha pružiny	4 mm
---------------	------

Úžitková dĺžka L ₁	95 mm
pre hmotnosť obrobku	500 kg
Celková dĺžka L	155 mm
Ø puzdra D	66 mm
Ø d	32 mm
Radiálne hádzanie	0,01 mm
Ø stopky D ₁	18 mm
vhodné pre farebný kód	K18
maximálne otáčky	5000 min ⁻¹
Upínač	Ø stopky 32 mm
Druh produktu	Strediaci hrot