

**Garant****CCGT 030101, Typ: HB7025-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268090 HB7025-1
GTIN	4062406575458
Trieda položky	211

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 180 m/min
Uhlový Polomer	0,1 mm
Typ	HB7025-1
Posuv $f$	0,03 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	SF
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 030101
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,4 mm

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia

Dokoncovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie