

Garant**CCGT 030101, Typ: HU7315-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268090 HU7315-1
GTIN	4062406575472
Trieda položky	211

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	AF
Uhlový Polomer	0,1 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 300 m/min
Hlavné použitie	N
Typ	HU7315-1
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 030101
Rezný materiál	HM

Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie