

Garant**CCGT 030102, Typ: HU7315-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268091 HU7315-1
GTIN	4062406575502
Trieda položky	211

Technický opis

Lamač triesok	AF
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Typ	HU7315-1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 030102
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	N
Povrchová úprava	bez povlaku
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	HM

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 300 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie