

Garant**DCGT 04T002, Typ: HU7315-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268094 HU7315-1
GTIN	4062406575939
Trieda položky	21G

Technický opis

Povrchová úprava	bez povlaku
Typ	HU7315-1
Lamač triesok	AF
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 04T002
Hlavné použitie	N
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 300 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie