

Garant**DCGT 04T002, Typ: HB7125-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268094 HB7125-1
GTIN	4062406575922
Trieda položky	21G

Technický opis

Rezný materiál	HM
Typ	HB7125-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	VF
Uhlový Polomer	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,4 mm
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 04T002

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 150 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie