

Garant**DCGW 04T001, Prevedenie rezných hrán: N****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268098 N
GTIN	4062406575984
Trieda položky	21L

Popis**Prevedenie:**

Prevedenie PKD.

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	N
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 1 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 800 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGW 04T001
Rezný materiál	PKD
Typ	PKD
Uhlový Polomer	0,1 mm

Prevedenie rezných hrán	N
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv f	0,03 - 0,035 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie