




Základné teleso čelného unášača CoAE na upnutie do sústružníckeho skľučovadla, Ø stopky: 25



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky

327541 25

GTIN

Trieda položky

33I

Popis

Prevedenie:

Bez stredového bodu a unášacích kotúčov, vhodné pre otáčanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek.

Čelné unášače sú upínacie nástroje v mechanickej výrobe. Slúžia na prenos krútiaceho momentu vretena stroja na obrobok. Pomocou čelných unášačov (nazývané aj unášacie hroty) sa v obrábacích strojoch upínajú hriadele medzi hrotmi. Jedným upnutím je možné obrobiť celý vonkajší obrys obrobku. Uchopením pomocou obrábacích centier môžu byť realizované vysoké požiadavky na obvodovú hádzavosť.

CoAE je konštantný čelný unášač, ktorý sa manuálne upína do sústruhu. Používa sa prevažne na upínacie obrábanie sústružením po celej dĺžke. Komponenty sa upínajú čelnou stranou. V rovnakom upnutí sa môže navyše vykonať opracovanie frézovaním. Jeho výhodou je konštantná upínacia sila, aj pri nerovných čelných plochách alebo väčších odchýlkach od pravouhlosti. Upínač je radiálne bez vôle. Vďaka modulárnej konštrukcii je možné použiť rôzne hroty, ako aj rôzne unášacie kotúče s jedným jediným čelným unášačom a takto obrábať rôzne geometrie. CoAE nahrádza Röhmu čelné unášače CoA. Vhodné pre manuálne upínacie obrábacie stroje.

Vhodné pre:

Hroty sústruhu č. 321720, 321750 a 321770.

Zvláštne príslušenstvo:

Hnacie kotúče č.327601 – 327651, centrovací bod č.327661.

Technický opis

maximálny Ø telesa

70 mm

Dĺžka upínacej stopky	87,5 mm
Hmotnosť	1,7 kg
Ø stopky D _s	25 mm
Odtlačovacia skrutka	nie
Druh produktu	Čelný unášač