

Garant**Kopírovacia a rovinná fréza s indexáciou, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z:
35/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212009 35/3
GTIN	4062406576554
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Kopírovacie a čelné frézy najnovšej generácie. Indexované okrúhle vložky zaisťujú stabilné podmienky a zaisťujú vložku proti nechcenému krúteniu počas používania. Optimalizované tvarové prispôsobenie medzi otočnou reznou platničkou a sedlom platničky zaisťuje maximálnu spoľahlivosť procesu.

Upozornenie:

$a_{p\ max} = 5,0\ mm$.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. 9IP**.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Ø rezných hrán D_c	35 mm
Uhol nastavenia κ	15 – 30 Stupeň
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	68 mm
Uhol rampy α_{max}	1,79 Stupeň

Ø D ₃	25 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Celková dĺžka L _{celk}	40 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	22,45 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	2,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	RPK.10T3M0T
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	60 mm
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 2	219878 2
---	----------