

**Garant**

**Kopírovacia a rovinná fréza s indexáciou, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z:  
66/6mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212018 66/6
GTIN	4062406576660
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Kopírovacie a čelné frézy najnovšej generácie. Indexované okrúhle vložky zaisťujú stabilné podmienky a zaisťujú vložku proti nechcenému krúteniu počas používania. Optimalizované tvarové prispôsobenie medzi otočnou reznou platničkou a sedlom platničky zaisťuje maximálnu spoľahlivosť procesu.

**Upozornenie:**

**$a_{p \max} = 6,0 \text{ mm}$ .**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický opis**

Uhol rampy $\alpha_{\max}$	0,94 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $a_p$	4 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	130 mm
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	50 mm
Uhol nastavenia $k$	15 – 30 Stupeň

Ø D <sub>3</sub>	54 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Vnútorne chladenie	áno
Počet rezných hrán Z	6
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	66 mm
Dĺžka rampy L pre α <sub>max</sub>	50,94 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	RPK.1204M0T
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>min</sub>	120 mm
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 3	219878 3
---	----------