

**Upínacia skrutka frézy prevrtnaná, DIN 6367, pre Ø trňa: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309861 50
GTIN	4250122681601
Trieda položky	30N

**Popis****Použitie:**

Na upevnenie nástrčných fréz.

Vypúšťanie chladiacej kvapaliny cez bočné otvory.

**Upozornenie:**

Kompatibilné s

- rozhraním HSK, PSC.
- Rozhranie SK a BT iba s montážnym tvarom ADB.

**Technický opis**

Závit M	M24
Dĺžka závitú	36 mm
Hrúbka hlavy	12 mm
pre Ø trňa	50 mm
Ø hlavy	63 mm
Norma	DIN 6367

Druh produktu

Uťahovacia skrutka