

Garant**DCGW 04T001, Prevedenie rezných hrán: G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 268096 G |
| GTIN | 4062406578145 |
| Trieda položky | 21H |

Popis**Prevedenie:**

Prevedenie CBN.

Technický opis

| | |
|--|--------------------|
| Hĺbka rezu a_p | 0,03 - 0,08 mm |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 80 - 140 m/min |
| Podmienka rezu | kontinuálny |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrušenia | Dokoncovanie |
| Hlavné použitie | H |
| Posuv f | 0,04 - 0,06 mm/ot, |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCGW 04T001 |
| Rezný materiál | CBN |

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Uhlový Polomer | 0,1 mm |
| Typ | BU7220 |
| Prevedenie rezných hrán | G |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |