

**Obťahovací kameň pre ocel, korund (A), egalizovaný hrubý / jemný,
Dĺžka×šírka: 150X50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 558865 150X50 |
| GTIN | 4260496536735 |
| Trieda položky | 56Z |

Popis**Prevedenie:**

Keramicky spojené kombinované brúsky so stupňom tvrdosti O/P. Jedna strana hrubá na predbrúsenie, jedna strana jemná na dotiahnutie.

Korund v stredne tvrdom spojive. Dole normálny korund (A) zrno 100 (hrubé); hore zrno z ušľachtileho korundu 280 / 320 (jemné).

Použitie:

Na odhrotovanie, jemné brúsenie nerovností, vyhladzovanie hrán.

Upozornenie:

Vyrovnané brúsne kamene navyše upravené pre dokonale rovný povrch.

Technický opis

| | |
|-----------------|------------------|
| Šírka | 50 mm |
| Stupeň jemnosti | hrubý / jemný |
| Dĺžka | 150 mm |
| Výška | 25 mm |
| Druh produktu | Obťahovací kameň |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | podmienene vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| CuZn | podmienene vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | podmienene vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |