

Garant**Rýchlovýmenná vyvrtávacia tyč TK, pravé, Stopka Ø DS / veľkosť doštičky: 8/03mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268110 8/03
GTIN	4062406583965
Trieda položky	21P

Technický opis

Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Veľkosť doštičiek	3 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 13
Držiak ISO-kód	E08X SCLCR/L03
Dĺžka hlavy L ₁	26 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	5 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Celková dĺžka L	57 mm
Odsadenie stredu L ₃	2,5 mm
Šírka hrdla L ₄	4 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0301..
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Rezný materiál	HM
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 13

269028 13