

Garant**Rýchlovýmenná vyvrtávacia tyč TK, ľavé, Stopka Ø DS / veľkosť doštičky:
8/04mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268115 8/04
GTIN	4062406584115
Trieda položky	21P

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Úžitková hĺbka T	1,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 04T0..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	5,6 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Dĺžka hlavy L ₁	26 mm
Odsadenie stredu L ₃	3 mm
Veľkosť doštičiek	4 mm
Držiak ISO-kód	E08X SDUCR/L04
Celková dĺžka L	57 mm
Šírka hrdla L ₄	4 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Rezný materiál	HM
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 26	269028 26
--	-----------