

**Garant****Rýchlovýmenná vyvrtávacia tyč TK, pravé, Stopka Ø DS / veľkosť doštičky: 8/04mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268114 8/04
GTIN	4062406584009
Trieda položky	21P

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	26 mm
Držiak ISO-kód	E08X SDUCR/L04
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	5,6 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	4 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 04T0..
Úžitková hĺbka T	1,5 mm
Celková dĺžka L	57 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	3 mm
Veľkosť doštičiek	4 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Rezný materiál	HM
Vnútorne chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč