

Garant**Rýchlovýmenná vyvrtávacia tyč TK, ľavé, Stopka Ø DS / veľkosť doštičky:
8/05mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268123 8/05
GTIN	4062406584191
Trieda položky	21P

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	9,2 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Veľkosť doštičiek	5 mm
Šírka hrdla L_4	6 mm
Úžitková hĺbka T	3 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Dĺžka hlavy L_1	26 mm
Držiak ISO-kód	E08X SV95CR/L05
Odsadenie stredu L_3	5 mm
Celková dĺžka L	57 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Rezný materiál	HM
Vnútorne chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 26	269028 26
--	-----------