

Garant**Rýchlovýmenná vyvrtávacia tyč TK, ľavé, Stopka Ø DS / veľkosť doštičky:
8/05mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268121 8/05
GTIN	4062406584177
Trieda položky	21P

Technický opis

Šírka hrdla L ₄	6 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Držiak ISO-kód	E08X SVLCR/L05
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Celková dĺžka L	57 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Úžitková hĺbka T	3 mm
Odsadenie stredu L ₃	5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	9,2 mm
Dĺžka hlavy L ₁	26 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Veľkosť doštičiek	5 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Rezný materiál	HM
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 26	269028 26
--	-----------