

**Posuvné meradlo, Rozsah merania: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415196 1000
GTIN	4062406584276
Trieda položky	42A

**Popis****Prevedenie:**

Nónius a odčítacia plocha antireflexná matne chrómovaná. Meracie plochy kalené a brúsené.

**Dlhé meracie čeluste vhodné na meranie veľkých obrobkov a priemerov obrobkov.** S aretačnou skrutkou. Zapustené a zaoblené konce čelustí na vnútorné merania.

**Technický opis**

Norma	Výrobná norma
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Odčítanie	0,05 mm
Dĺžka meracích čelustí	200 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Najväčšia prípustná chyba	0,24 mm
Rozsah merania	0 - 1000 mm
Kalibrácia	A1
Členenie	1/20 mm
Členenie pomocnej posuvnej stupnice mm/palec	áno
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX

všetky diely	kalené
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

**Služby**

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021000 1000
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021010 1000