

HOLEX**Posuvné meradlo, Rozsah merania: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415196 1500
GTIN	4062406584283
Trieda položky	42A

Popis**Prevedenie:**

Nónius a odčítacia plocha antireflexná matne chrómovaná. Meracie plochy kalené a brúsené.

Dlhé meracie čeluste vhodné na meranie veľkých obrobkov a priemerov obrobkov. S aretačnou skrutkou. Zapustené a zaoblené konce čelustí na vnútorné merania. S presným nastavením.

Technický opis

Dĺžka meracích čelustí	200 mm
Rozsah merania	0 - 1500 mm
Odčítanie	0,05 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Členenie	1/20 mm
Norma	Výrobná norma
Najväčšia prípustná chyba	0,36 mm
Ø vnútornej meracej násady	30 mm
Kalibrácia	A1
Hmotnosť	5,3 kg
Členenie pomocnej posuvnej stupnice mm/palec	áno
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX

všetky diely	kalené
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka
Služby	
Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 2000	021000 2000