

Garant

**Kopírovacia a rovinná fréza s indexáciou, so závitom, Ø D / počet čepielok Z:
25/2mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212015 25/2
GTIN	4062406587543
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Kopírovacie a čelné frézy najnovšej generácie. Indexované okrúhle vložky zaisťujú stabilné podmienky a zaisťujú vložku proti nechcenému krúteniu počas používania. Optimalizované tvarové prispôsobenie medzi otočnou reznou platničkou a sedlom platničky zaisťuje maximálnu spoľahlivosť procesu.

Upozornenie:

$a_{p\ max} = 6,0\ mm$.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	25 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	9,94 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	38 mm
Ø D_2	20,7 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	48 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy a_p	1,7 mm
Ø D_3	13 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Počet rezných hrán Z	2
Celková dĺžka L_{celk}	35 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	RPK.1204M0T
Montážny závit M	M12
Uhol rampy α_{max}	4,83 Stupeň
Vnútorne chladenie	áno
Prevedenie stopky	so závitom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne Typ 3	219878 3
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne Typ 2	219878 2