

Garant

**Kopírovacia a rovinná fréza s indexáciou, so závitom, Ø D / počet čepielok Z:
42/4mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212015 42/4
GTIN	4062406587567
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Kopírovacie a čelné frézy najnovšej generácie. Indexované okrúhle vložky zaisťujú stabilné podmienky a zaisťujú vložku proti nechcenému krúteniu počas používania. Optimalizované tvarové prispôsobenie medzi otočnou reznou platničkou a sedlom platničky zaisťuje maximálnu spoľahlivosť procesu.

Upozornenie:

$a_{p\ max} = 6,0\ mm$.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Ø D ₁ h6	17 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy a _p	4 mm
vhodná otočná rezná platnička	RPK.1204M0T
Vnútorne chladenie	áno
Montážny závit M	M16
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	72 mm

Ø D ₂	28,7 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	82 mm
Celková dĺžka L _{celk}	42 mm
Ø D ₃	30 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Počet rezných hrán Z	4
Dĺžka rampy L pre α _{max}	26,94 mm
Uhol rampy α _{max}	1,79 Stupeň
Ø rezných hrán D _c	42 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 2	219878 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 3	219878 3