

Garant**TK fréza HPC, ZOX, Ø f8 DC: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	203170 16
GTIN	4045197271969
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:**

So silným jadrom, **špeciálnymi trieskovými žliabkami** a **veľkými leštenými priestormi na triesky**.

Použitie:

Na frézovanie s vysokými nárokmi na povrch obrobku.
Vhodné výlučne na obvodové frézovanie.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	44 mm
Posuv f_z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,06 mm
Ø vôle D_1	15 mm
Počet zubov Z	6
Ø rezných hrán D_c	16 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Celková dĺžka L	93 mm
Dĺžka britov L_c	40 mm
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerancia menovitého Ø	f8
Kvalita vyváženia so stopkou	G 2,5 s HA

Uhol sklonu zubov	48 Stupeň
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	ZOX
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,05 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	460	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	vhodný	210	N
CuZn	vhodný	180	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB