

Garant**Fréza HSS-E-SPM HPC, TiAlN, Ø DC: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	191635 25
GTIN	4045197547231
Trieda položky	11W

Popis**Prevedenie:**

Špeciálny substrát **SPM** s veľmi vysokým podielom kobaltu.

Kombinuje **tvrdosť plného tvrdokovu** a **húževnatosť PM ocele**.

Fréza s viacerými reznými hranami a univerzálnou geometriou.

Môže sa používať ako dokončovacia, hrubovaco-dokončovacia alebo hrubovacia fréza.

Technický opis

Počet zubov Z	4
Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Ø rezných hrán D_c	25 mm
Ø stopky D_s	25 mm
Celková dĺžka L	121 mm
Dĺžka britov L_c	45 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerancia menovitého Ø	k12
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HSS E SPM

Norma	DIN 844 B
Typ	N
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,5 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	159	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	125	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	95	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	74	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	74	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	42	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	32	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	26	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	21	M
GG(G)	podmienene vhodný	63	K
CuZn	podmienene vhodný	125	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		