

HOLEX**Súprava vyvrtávacích tyčí ocel' bez VCH, pravé, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 255160 1 |
| GTIN | 4062406609450 |
| Trieda položky | 29W |

Technický opis

| | |
|--|--|
| Držiak ISO-kód | S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06 |
| Celková dĺžka L | 200 mm |
| Celková dĺžka L | 150 mm |
| Celková dĺžka L | 250 mm |
| Odsadenie stredu L ₃ | 11 mm |
| Odsadenie stredu L ₃ | 11 mm |
| Odsadenie stredu L ₃ | 13 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604.. |
| Výška upínania L ₂ | 15,25 mm |
| Výška upínania L ₂ | 19 mm |
| Výška upínania L ₂ | 15,25 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D _{min} | 20 mm |

| | |
|--|------------------|
| Minimálny priemer predvrtania D_{\min} | 25 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D_{\min} | 20 mm |
| Náhradný diel | 259981 10 |
| Norma | DIN 8024 |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D |
| Rezný materiál | Oceľ |
| Vnútorné chladenie | nie |
| Druh produktu | Vyvrátavacia tyč |