

HOLEX**Súprava vyvrtávacích tyčí ocel' bez VCH, ľavé, Typ: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255161 2
GTIN	4062406609498
Trieda položky	29W

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	32 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	25 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	25 mm
Držiak ISO-kód	S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06
Celková dĺžka L	180 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Odsadenie stredu L_3	13 mm
Odsadenie stredu L_3	17 mm
Odsadenie stredu L_3	13 mm
Výška upínania L_2	19 mm

Výška upínania L ₂	24 mm
Výška upínania L ₂	19 mm
Náhradný diel	259981 11
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Rezný materiál	Oceľ
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč