

HOLEX**Súprava vyvrtávacích tyčí, ocel', s VCH, pravé, Typ: SET1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265155 SET1
GTIN	4062406609603
Trieda položky	29W

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	4 mm
Odsadenie stredu L ₃	6 mm
Odsadenie stredu L ₃	6,5 mm
Odsadenie stredu L ₃	9 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Šírka hrdla L ₄	8 mm
Šírka hrdla L ₄	8 mm
Šírka hrdla L ₄	10 mm
Šírka hrdla L ₄	6 mm
Dĺžka hlavy L ₁	27,5 mm
Dĺžka hlavy L ₁	22,5 mm

Dĺžka hlavy L ₁	27 mm
Dĺžka hlavy L ₁	22 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	8 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	15,5 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Výška upínania L ₂	7 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Držiak ISO-kód	A0608H SCLCR/L06
Držiak ISO-kód	A0810J SCLCR/L06
Držiak ISO-kód	A0810H SDUCR/L07
Držiak ISO-kód	A1012K SDUCR/L07
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Vyvrtavacia tyč ocel' Ø stopky / veľkosť doštičky 0608/06

260032 0608/06

Vyvrtavacia tyč oceľ Ø stopky / veľkosť doštičky 0810/06	260032 0810/06
Vyvrtavacia tyč oceľ Ø stopky / veľkosť doštičky 1012/06	260032 1012/06
Vyvrtavacia tyč oceľ Ø stopky / veľkosť doštičky 1216/06	260032 1216/06
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8