

**Garant****Vysokovýkonná stopková fréza, bez povlaku, Ø js12 DC: 9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	191850 9
GTIN	4045197105462
Trieda položky	11W

**Popis****Prevedenie:**

Fréza s viacerými reznými hranami **s drážkami na lámanie triesky.**

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

Špeciálne upravený povrch.

**Výhoda:**

**Ako dokončovacia fréza s obzvlášť vysokým výkonom úberu triesky.**

**Technický opis**

Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	9 mm
Počet zubov Z	4
Posuv f <sub>z</sub> pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,018 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Celková dĺžka L	75 mm
Dĺžka britov L <sub>c</sub>	25 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerancia menovitého Ø	js12
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku

Rezný materiál	HSS Co 8
Norma	Výrobná norma
Frézovací profil	NF
Vnútorné chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	83	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	23	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	23	P
GG(G)	podmienene vhodný	23	K
CuZn	podmienene vhodný	55	N
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		