

**Garant****TK torusová fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 3/0,3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	206162 3/0,3
GTIN	4045197597731
Trieda položky	11X

**Popis**

Prevedenie:

GARANT Diabolo: Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov na tvrdé obrábanie.

Na kopírovacie frézovanie s uhlom  $\alpha$ : 1° 30'. Dvojito podbrúsený uhol chrbta.</STRONG>Tolerancie: polomer reznej hrany:  $R1 = \pm 0,005$  mm. Uhol  $\alpha = \pm 20'$ .

Upozornenie:

Normované hodnoty:  $f_z$  pre  $a_p = 0,1 \times D$ .**Technický opis**

Ø rezných hrán $D_c$	3 mm
$L_2$	27 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$ vrát. vôle	6 mm
Ø vôle $D_1$	2,95 mm
Polomer rezania $R_1$	0,3 mm
Posuv $f_z$ pre kopírovacie frézy v oceli < 65 HRC	0,019 mm
Posuv $f_z$ pre orezávanie v oceli < 65 HRC	0,019 mm
Počet zubov Z	2
Ø stopky $D_s$	4 mm
Dĺžka britov $L_c$	3,6 mm
Celková dĺžka L	75 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6

Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
maximálny Ø uvoľnenia stopky D <sub>6</sub>	4 mm
Séria	Diabolo
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	H
Tolerancia menovitého Ø	e8
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu a <sub>e</sub> pre frézovanie	0,2×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a <sub>e</sub> pre frézovanie	0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Torusová fréza

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 50 HRC	vhodný	170	H
Oceľ < 55 HRC	vhodný	140	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	135	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	100	H
mokrý maximum	podmienene vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

