

Garant**TK torusová fréza, bez povlaku, Ø h6 DC / R1: 16/2,0mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	206190 16/2,0
GTIN	4045197591760
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:**

S **excentrickým podbrúsením** a dodatočným **leštiacim brúsením** v komorách na triesky na **vynikajúci odvod triesok** pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.

Tolerancie:

· **Polomer zaoblenia rohu****R₁ = 0,5 tolerancia ±0,02.****R₁ > 0,5 – 1,5 tolerancia ±0,03.****R₁ > 1,5 tolerancia ±0,05.****Technický opis**

Ø rezných hrán D _c	16 mm
Polomer rezania R ₁	2 mm
Posuv f _z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,09 mm
Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle	42 mm
Počet zubov Z	3
Ø vôle D ₁	15 mm
Posuv f _z pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,1 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Dĺžka britov L _c	36 mm
Celková dĺžka L	92 mm

Kvalita vyváženia so stopkou	G 2,5 s HA
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	W
Tolerancia menovitého Ø	h6
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu a_e pre frézovaní	0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovaní	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Torusová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	vhodný	180	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	105	N
PMMA akryl	vhodný	180	N
PE-HD	vhodný	130	N
PA 66	vhodný	150	N
PEEK	vhodný	130	N
PF 31	vhodný	110	N
Cu	vhodný	80	N
CuZn	vhodný	100	N
mokrý maximum	vhodný		

mokrú minimálne	podmienené vhodné
suché	podmienené vhodné
vzduch	podmienené vhodné
Služby	
Brúsenie stopky Typ HB	129100 HB