

**Garant****TK router s vrtacím hrotom ťahaný rez stredný, bez povlaku, Ø h10 DC: 5mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	209435 5
GTIN	4045197477743
Trieda položky	11X

## Popis

### Prevedenie:

**Vysoko výkonné krížové ozubenie a 135° vrtací hrot** na hospodárne obrábanie plastov vystužených vláknami. Na frézovanie drážok v rozsahu hrubovania.

S pravotočivou špirálou, **ťahany rez** na normálne použitie.

Veľkosť 5M, 6M, 8M: Predĺžené vyhotovenie.

## Technický opis

Posuv f pre orezávanie v POM GF25	0,12 mm/ot,
Posuv f pre orezávanie v PEEK CF30	0,09 mm/ot,
Ø rezných hrán $D_c$	5 mm
Počet zubov Z	2
Ø stopky $D_s$	5 mm
Dĺžka britov $L_c$	16 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Stupeň jemnosti ozubenía	stredný
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Frézovací profil	frézovanie krížovej brity
Typ	W

Tolerancia menovitého Ø	h10
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Uhol špičky	135 Stupeň
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovaní	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Tolerancia stopky	h6
Druh produktu	Router

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	120	N
POM GF25	vhodný	120	N
PA 66 GF30	vhodný	100	N
PEEK GF30	vhodný	100	N
PTFE CF25	vhodný	120	N
PEEK CF30	vhodný	110	N
GFK	podmienene vhodný	120	N
CFRP	podmienene vhodný	120	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		