



## Hranová fréza ručne vedená, Typ: KFH17-15R



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078125 KFH17-15R
GTIN	4014586892733
Trieda položky	03F

### Popis

#### Prevedenie:

Na vytvorenie skosených hrán a polomerov na plochých materiáloch, plechoch a nádobách, vnútorných a vonkajších hrán, obrysov, ako aj na zaoblenie vyvrtaných otvorov.

Univerzálne použiteľná hranová fréza s technológiu Booster na optimálnu prípravu zvarov a na prípravu následných povrchových úprav. Práca bez únavy s FEIN **ErgoGrip**. Hranová fréza do 15 mm

Vrátane **pružinovej technológie**: Odpruženie rotačných síl, a tým zvýšená pracovná bezpečnosť prácami bez vibrácií.

#### Rozsah balenia:

1 stroj (bez frézovacej hlavy, bez vodiacej kladky, bez vymeniteľných rezných doštičiek), 6 upínacích skrutiek, 1 medená pasta, 1 inbusový kľúč 5 mm, 1 skrutkovač Torx TX 15, 1 plastový kufrík na náradie.

#### Upozornenie:

Potrebné príslušenstvo nájdete v našom internetovom obchode od č. 078136 – 078138.

### Technický opis

Hmotnosť	6,4 kg
Príkon	1700 W
Polomer	3 mm
Označenie výrobcu	KFH 17-15 R

Dĺžka kábla	4 m
Ø kotúčov	137 mm
Uhol úkosu	45 Stupeň
Uhol úkosu	30 Stupeň
Počet otáčok na voľnobeh	2300 - 7500 min <sup>-1</sup>
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Prístroj na odihľovanie a zrážanie hrán

## Príslušenstvo

Súprava otočných rezných platničiek Typ 6430200401	078138 6430200401
Súprava otočných rezných platničiek Typ 6430200601	078138 6430200601
Vodiaca kladka Typ 6430300401	078136 6430300401
Súprava upínacích skrutiekpre hranovú frézu Typ 3135007500	078139 3135007500
Vodiaca kladka Typ 6430300201	078136 6430300201
Hranová fréza Typ 6430100401	078137 6430100401