

**Digitálne posuvné meradlo, Počet posuvných meradiel: 150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	405522 150
GTIN	4067263132769
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

Dokonalé vedenie sklznice na koľajnici pre ľahký a rovnomerne rýchly chod. Robustná konštrukcia s odolnosťou a dlhodobou stabilitou výsledkov. Vysoký stupeň ochrany proti prachu a kvapalinám. Ľahko čitateľný vďaka veľkému ciferníku s vysokým kontrastom. Dlhá životnosť batérie predchádza častej výmene batérie.

Použitie:

Vonkajšie, vnútorné merania, stupne a meranie hĺbky.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Technický opis

Kalibrácia	A1
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Spínač pohotovostného režimu	áno
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Typ batérií	Gombíkový článok
Rozsah merania	0 - 150 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Počet obsiahnutých batérií	1
Výška cifier LDC displej	11 mm
Hĺbkomer dostupný	áno
Prevádzková doba	12000 hodín
Hĺbkomer	ploché
Automatické odpojenie	áno
Odčítanie	0,01 mm
Solárne panely	nie
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Príslušenstvo

Digitálne posuvné meradlo TESA-CAL IP67, Rozsah merania: 150mm

412760 150