

**Garant****Strojný závitník, ľavý závit HSS-E 6H, nitridovaný a vaporizovaný, M-LH: M5**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 132800 M5     |
| GTIN             | 4045197072801 |
| Trieda položky   | 11H           |

## Popis

**Prevedenie:**

So silným lámačom triesok. **Vodiaca časť s mazacími drážkami**, ale bez trieskových drážok.

**Výhoda:**

**Obzvlášť stabilný, optimálne samonavádzanie** a žiadne dodatočné rezanie pri spätnom chode.

## Technický opis

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Počet napínacích drážok | 3        |
| Ø závit                 | 5 mm     |
| Stúpanie závitov        | 0,8 mm   |
| Ø otvoru pod závit      | 4,2 mm   |
| Počet rezných hrán Z    | 3        |
| Norma                   | DIN 371  |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 6 mm     |
| Celková dĺžka L         | 70 mm    |
| Ø stopka štvorhranu     | 4,9 mm   |
| Tolerančná trieda       | ISO 2 6H |
| Rezný materiál          | HSS E    |
| Hĺbka závit             | 15 mm    |
| Druh závit              | M-LH     |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Veľkosť závitú           | M5 LH                                     |
| Povrchová úprava         | nitridovaný a vaporizovaný                |
| Vrcholový uhol závitú    | 60 Stupeň                                 |
| Závit-norma              | DIN 13                                    |
| Forma nábehu             | B   |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | až 3xD pri priechodnom otvore             |
| Smer rezania             | ľavé                                      |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
| Farebný krúžok           | zelená                                    |
| Druh produktu            | Závitník                                  |

## Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie)          | podmienene vhodný | 13             | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 15             | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 15             | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 15             | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 6              | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 6              | M       |
| CuZn                          | podmienene vhodný | 13             | N       |
| Uni                           | vhodný            |                |         |
| Olej                          | vhodný            |                |         |
| mokrú maximum                 | podmienene vhodný |                |         |