

**HOLEX****Plochý hrncový magnet s ochrannou doskou, AlNiCo, Ø: 38mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085944 38
GTIN	4045197372857
Trieda položky	02A

**Popis****Prevedenie:**

- Plochý magnet na ochranu začlenený do ocelového plášťa.
- Upevnenie magnetu zo spodku cez otvor so zapustením.
- Magnetický materiál odolný voči teplote maximálne do 450 °C (Vel. 19 až 100 °C).

**Použitie:**

Konštrukcia zariadenia.

**Technický opis**

Ø	38,1 mm
Ø upevňovacieho otvoru	5,2 mm
Materiál povrch	Ocel
Výška	10,35 mm
Menovitá prídržná sila	130 N
maximálna tepelná odolnosť	550 °C
Materiál magnetické jadro	AlNiCo
Druh produktu	Hrncový magnet

